



Hach 5500 sc Foszfát analízátor

Termékszám:	5500.KTO.PX.XXX
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítási dátum nem látható	

Kevesebb karbantartás, kevesebb állásidő

Megbízható on-line foszfát analízátor, mellyel kritikus időt és erőfeszítést takaríthat meg. Csak gyári reagens készlettel, kapható 1/2/4 csatornás kivitelben, mely tartalmazza a reagenskészletet a beüzemeléshez és akár 90 napos használathoz.

Az analízátor akár 90 napig működik 2 liter vegyszerrel felügyelet nélkül. Ez kétszer olyan hosszú idő, mint a korábbi gyártású analízátoroké.

Az ipar egyetlen túlnyomásos reagens szállító rendszere megszünteti a szivattyúk használatát és azok gyakori karbantartását.

A nem tervezett leállások megelőzhetők a megelőző diagnosztikai rendszereknek köszönhetően, mint a Prognosys technológia, figyelmeztető LED-ek és jól látható figyelmeztető jelzések.

Nincs többé kicsöpögő reagens a műszerre, a padlóra, vagy akár a ruhára. A szivárgásmentes üvegben szállított vegyszerek cseréje a színekódolt kupaknak köszönhetően rendkívül egyszerű.

Kézi minta beadás vagy levétel tulajdonság lehetővé teszi az analízátornak beadott kézi minta gyors mérését. A minta egyszerűen levehető az analízátorból ahhoz, hogy laboratóriumi ellenőrzéseket végezhesünk valamely megbízható labor termékünkkel.

Folyamatos működés 90 napon keresztül

Az analízátor akár 90 napig működik 2 liter vegyszerrel felügyelet nélkül. Ez kétszer olyan hosszú idő, mint a korábbi gyártású analízátoroké.

Kevesebb karbantartási igény

Az ipar egyetlen túlnyomásos reagens szállító rendszere megszünteti a szivattyúk használatát és azok gyakori karbantartását.

Nincs állásidő

A nem tervezett leállások megelőzhetők a megelőző diagnosztikai rendszereknek köszönhetően, mint a Prognosys technológia, figyelmeztető LED-ek és jól látható figyelmeztető jelzések.

Tiszta, gyors és egyszerű reagens csere

Nincs többé kicsöpögő reagens a műszerre, a padlóra, vagy akár a ruhára. A szivárgásmentes üvegben szállított vegyszerek cseréje a színekódolt kupaknak köszönhetően rendkívül egyszerű.

Könnyen ellenőrizhető labor műszerünkkel – nem veszteget időt találgatással

Kézi minta beadás vagy levétel tulajdonság lehetővé teszi az analízátornak beadott kézi minta gyors mérését. A minta egyszerűen levehető az analízátorból ahhoz, hogy laboratóriumi ellenőrzéseket végezhesünk valamely megbízható labor termékünkkel.

Alkalmazás:	Tiszta víz / Energia
Áramellátási követelmények (feszültség):	100 - 240 V AC, 24 V DC
Áramellátási követelmények (Hz):	50/60 Hz
Borítás besorolás:	IP56 / NEMA 4X
Csatlakozó:	Minta vezeték és minta bypass leeresztő: 6 mm (¼-in.)
	Légtelenítő bemenet: 6 mm (¼-in.) Vegyszer és ház leeresztő: 9,5 mm (3/8-in.)
Csatornák száma:	1, 2, 4; programozható sorrend
Detektálási határ:	LR model: 4 µg/L
	HR model: 200 µg/L
Felszerelési mód:	Falra, panelre vagy asztalra szerelhető
Fényforrás:	Class 1M LED (fénykibocsátó dióda)
	810 nm hullámhossz csúccsal
Ismételhetőség:	LR típus: ±1%
	HR típus: ±500 µg/L vagy ±5%a leolvasott értékre vonatkoztatva, amelyik nagyobb
Kézi minta:	Kézi minta beadási vagy levételi képesség
Kézikönyv nyelvek:	Angol
	Francia
	Spanyol
	B.Portugál
	Kína
	Japán
	Korea
	Thai
	Német
	Olasz
	C. Portugál
	Cseh
	Dán
	Hollan
	Lengyel
	Svéd
	Finn
	Bolgár
	Magyar

	Román
	Litván
	Orosz
	Török
	Szlovák
	Szlovén
	Horvát
	Görög
	Észt
Kimenet :	4 - 20 mA
Mérési elv:	Kolorimetriás
Méréstartomány:	LR típus: 4 - 3000 µg/L mint PO ₄ ; HR típus: 200 - 50'000 µg/L mint PO ₄
Méreték (MxSZxM):	804 mm x 452 mm x 360 mm
Minta hőmérséklet:	5 - 50 °C
Minta nyomás:	0,14 - 6 bar (2 - 87 psi) (előre beállított nyomásszabályzó)
Mintaáram:	55 - 300 mL/perc
Működési hőmérséklet tartomány:	5 - 45 °C
Működési páratartalom:	5 - 95 % nem lecsapódó (csak beltéri használatkor)
Precizitás (RDS):	LR típus: ±4 µg/L vagy ±4% a leolvasott értékre vonatkoztatva, amelyik nagyobb; HR típus: ±500 µg/L vagy ±5% a leolvasott értékre vonatkoztatva, amelyik nagyobb
Reagens igény:	2 L összes reagens 90 nap, 15 perces ciklusidő mellett
Relék:	4 relé kimenet; típus: SPDT relé, az összes névleges 5 A rezisztív, 240 VAC maximum
Riasztás:	4 relé kimenet; típus: SPDT relé, az összes névleges 5 A rezisztív, 240 VAC maximum
	Csatlakozás: 18 -14 AWG kábel, 18 AWG sodrott ajánlott
Súly:	20 kg reagensek és standardok nélkül, 36,3 kg reagensekkel
Szennyezési fok:	2/II
Tanúsítványok:	CE (EN 61326-1: 2006; EN 61010-1: 2010; EN 60529: 1991, +A1:2000) KC (EN 61326-1: 2006) C-tick (EN 61326-1: 2006) cETLus (UL 61010-1: 2012; NEMA 250: 2003; CSA C22.2 No 61010-1: 2012)
Tárolási feltételek:	-20 - 60 °C
Válaszidő :	Стандартно, 9,5 минути при 25 °C (77 °F); променящо се според температурата
Védettségi osztály:	I
Vezérlő kompatibilitás:	SC200, SC1000